

SCHEDA TECNICA N° 013



Vorstreichfarbe

per interni ed esterni

I. Materiale

einZA Vorstreichfarbe, bianco, è un'ottima vernice di fondo universale per interni ed esterni. einZA Vorstreichfarbe si applica facilmente, ha un'eccellente dilatazione ed è adatto per applicazioni di fondo su legno grezzo o legno pretrattato con una mano di fondo e per applicazioni intermedie su metallo.

Tipo di materiale	fondo universale a base di resina sintetica
Campo d'impiego	mano di fondo e intermedia per supporti di legno e metallo
Colore	bianco
Grado di brillantezza	opaco
Peso specifico	ca. 1,60 = 1600 g / l
Base di legante	resine alchidiche
Base di pigmentazione	biossido di titanio rutilo, eccipienti
Resistenza termica	fino a 120 °C
Confezioni	2,5 l - 750 ml - 250 ml

II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Potere coprente	buono
Dilatazione	buona
Lavorazione	molto buona
Aderenza	molto buona su supporti puliti aderenti
Diluente	einZA Lackverdünnung LF
Diluizione per applicazione	
a pennello	non diluito
a rullo	non diluito
a spruzzo	diluito ca. al 8 %, 25 sec. DIN 4 (20 °C)
Spruzzatura airless	adatto per apparecchi a pistone ed a membrana
Resa	ca. 10 - 12 m ² / l secondo il supporto e il modo d'applicazione
Essiccazione (20 °C, 65 - 75% umid. rel. 80 µm strato umido)	
	dopo ca. 1 ora asciutto fuori polvere
	dopo ca. 4 ore asciutto al tatto

Lavorazione

Riverniciabile a pennello	dopo ca. 12 ore
Riverniciabile a spruzzo	dopo ca. 12 ore
Levigabile	dopo ca. 24 ore
Pulizia degli attrezzi	einZA Lackverdünnung LF / einZA Lackverdünnung-acquaragia minerale

vedasi retro !

III. Sequenza delle mani e tecnica d'applicazione

einZA Vorstreichfarbe è adatto come mano di fondo e mano intermedia per legno grezzo e legno pretrattato con una mano di fondo, per tavole in fibra rigida, in compensato, da isolamento, e tavole perforate, nonché per ferro, zinco, alluminio ecc. dopo il solito pretrattamento.

Verniciatura su legno agli esterni

1. Impregnazione con einZA Bläueschutz (solo con legno dolce e legno di conifera).
2. Mano di fondo con einZA Vorstreichfarbe.
3. Mano intermedia con einZA Vorstreichfarbe.
4. Mano di finitura con smalti einZA Weiß- oppure Bunt (einZA smalti bianchi oppure smalti a colori).

Verniciatura su legno negli interni

1. Mano di fondo con einZA Vorstreichfarbe, diluito ca. al 10%.
2. Mano intermedia con einZA Vorstreichfarbe.
3. Mano di finitura con smalti einZA Weiß- oppure Bunt.

Verniciatura su ferro ed acciaio

1. Mano di fondo con einZA Korral-Primer (2 mani agli esterni).
2. Mano intermedia con einZA Vorstreichfarbe.
3. Mano di finitura con smalti einZA Weiß- oppure Bunt.

IV. Indicazioni di contrassegno e sicurezza

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.
Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito www.einzA.com oppure su richiesta: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

VOC-contenuto a seconda foglio II delle VOC-regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria d) - Lb: mass. 300 g/l secondo grado II (2010)

VOC-contenuto di einZA Vorstreichfarbe < 300 g/l

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 09/2017; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.